



PRIMEDIC™ DM 1 / DM 3

Schwenkbarer Monitor, dadurch optimale Sichtverhältnisse

Tilttable monitor:
constantly high visibility - no reflection

Moniteur basculant:
toujours une bonne vue sur l'écran - pas de réflexions



D PRIMEDIC™ Defi-Monitor DM 1 und DM 3

Mit allen Vorzügen des ECO 1. Doch mit der neuesten EL-Monitor-Entwicklung. Verbindet höchsten Kontrast mit optimaler Ablesbarkeit.

Die überzeugenden Vorteile:

- großer, kontrastreicher EL-Monitor
- optimale Ablesbarkeit, von allen Seiten einsehbar (170°Blickwinkel)
- 6-Kanal-EKG, 1/3-Kanal-EKG-Drucker

Defi-Monitor DM 3 mit NELLCOR®-Pulsoximetrie

- Der DM 3 ist mit dem SpO₂-Monitoring des Weltmarktführers NELLCOR® ausgestattet.
- Alle gängigen NELLCOR® SpO₂-Sensoren können eingesetzt werden
- Darstellung der Pulskurve auf Monitor und beim 1-Kanal-Druck

GB PRIMEDIC™ Defi-monitor DM 1 / DM 3

Offering all the advantages of the ECO 1, still with the latest EL-monitor generation; highest contrast and an excellent readability at the same time.

The convincing advantages:

- big, highly contrasting EL-monitor
- excellent readability, it may be looked at from all sides (170° angle of view)
- 6-channel-ECG, 1/3-channel-ECG-printer

Defi-monitor DM 3 with NELLCOR®-pulse-oximetry

- The DM 3 is equipped with the SpO₂-monitoring of the world market leader NELLCOR®
- all current NELLCOR® SpO₂-sensors may be used.
- a pictorial representation of the pulse curve on the monitor and in case of 1-channel-printing

F PRIMEDIC™ Défi-Monitor DM 1 / DM 3



Equipé non seulement de tous les avantages du Défi-Monitor ECO 1, mais aussi du dernier développement du moniteur EL. Il garantit une très bonne image et une bonne vue sur l'écran.

Les avantages convaincants:

- un grand moniteur EL à grand contraste
- une vision parfaite de toute direction (angle de 170°)
- ECG à 6 voies, impression ECG à 1/3 voies

Le Défi-Monitor DM 3 avec pouls oxymétrie de NELLCOR®

- le DM 3 est équipé de la mesure SpO₂ de NELLCOR, le leader dans le marché mondial
- tous les capteurs SpO₂ usuels de NELLCOR® peuvent être utilisés
- la courbe du pouls est représentée sur l'écran et sur l'impression à 1 voie



3-Kanal-Drucker
3-channel-printer
Impression à 3 voies

Original-Ausdruck
3-Kanal,
50 mm Druck-
geschwindigkeit
Original-printout
3-channel, 50 mm
printing speed
Impression
originale, à 3 voies,
avec un avancement
de 50 mm

Name

| | |
|-----------|-----------|
| Datum | 12.06.97 |
| Zeit | 14.22.47 |
| Geschw. | 50 mm/s |
| Empfnd. | 0.5 cm/mV |
| Herzfreq. | --- |
| Filter | Ein |
| Energie | --- Joule |
| Modus | Synchron |

